

# Prepínač striedavý, otočný

**Kód produktu** 3560K-C06345

**Dizajn** Decento®

**Radenie** 6 (1)

**Variant** biela



## POPIS

10 A, 250 V AC

Upevnenie skrutkami.




Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1-2,5 mm<sup>2</sup>).

Dútnavku nemožno použiť.

Pre inštaláciu viacerých prístrojov vedľa seba vo vodorovnom alebo zvislom smere musí byť rozstup stredov inštaláčnych krabíc aspoň 90 mm.

Pre montáž do podkladov triedy reakcie na oheň B, C, D, E, F.

## ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 biela / prírodný buk	3560K-C06345 50
 biela / čerešňa	3560K-C06345 52
 čierna	3560K-C06345 N