

# Prepínač striedavý, otočný

**Kód produktu** 3560K-C06345

**Dizajn** Decento®

**Radenie** 6 (1)

**Variant** biela



## POPIS

10 A, 250 V AC

Upevnenie skrutkami.




Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1-2,5 mm<sup>2</sup>).

Dútnavku nemožno použiť.

Pre inštaláciu viacerých prístrojov vedľa seba vo vodorovnom alebo zvislom smere musí byť rozstup stredov inštaláčnych krabíc aspoň 90 mm.

Pre montáž do podkladov triedy reakcie na oheň B, C, D, E, F.

## ĎALŠIE VARIANTY

Variant		Kód produktu
	Biela / Prírodný Buk	3560K-C06345 50
	Biela / Čerešňa	3560K-C06345 52
	Čierna	3560K-C06345 N