

# Prepínač striedavý dvojité

**Kód produktu** 3559K-C52345

**Dizajn** Decento®

**Radenie** 6+6 (6+1)

**Variant** biela



## POPIS

10 AX/10 A, 250 V AC

Upevnenie skrutkami.




Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1-2,5 mm<sup>2</sup>).

Dútnavku nemožno použiť.

Pre inštaláciu viacerých prístrojov vedľa seba vo vodorovnom alebo zvislom smere musí byť rozstup stredov inštaláčnych krabíc aspoň 90 mm.

Pre montáž do podkladov triedy reakcie na oheň B, C, D, E, F.

## ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 Biela / Prírodný Buk	3559K-C52345 50
 Biela / Čerešňa	3559K-C52345 52
 Čierna	3559K-C52345 N