

Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkom, s clonkami

Kód produktu 5519A-A02357 C

Dizajn Tango®

Radenie 2P+PE

Varianta slonová kosť

Status Výbeh



POPIS

IP 40

16 A, 250 V AC

Upevnenie skrutkami.

Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm²).

Pre montáž do podkladov triedy reakcie na oheň B, C, D, E, F.

ĎALŠIE VARIANTY

	Varianta	Kód produktu
	biela	5519A-A02357 B
	šedá	5519A-A02357 S
	běžová	5519A-A02357 D
	hnedá	5519A-A02357 H
	čierna	5519A-A02357 N
	dymová šedá	5519A-A02357 S2
	vresová červená	5519A-A02357 R2