

Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkom, s clonkami

Kód produktu 5519H-A02357 65

Dizajn Levit®

Radenie 2P+PE

Varianta červená / dymová čierna

Status Výbeh



POPIS

IP 40

16 A, 250 V AC

Upevnenie skrutkami.

Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm²).

Pre montáž do podkladov triedy reakcie na oheň B, C, D, E, F.

ĎALŠIE VARIANTY

Varianta	Kód produktu
biela / ľadová biela	5519H-A02357 01
biela / biela	5519H-A02357 03
šedá / biela	5519H-A02357 16
slonová kosť / biela	5519H-A02357 17
macchiato / biela	5519H-A02357 18
biela / dymová čierna	5519H-A02357 62
žltá / dymová čierna	5519H-A02357 64
oranžová / dymová čierna	5519H-A02357 66
zelená / dymová čierna	5519H-A02357 67