

# Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkom, s clonkami

**Kód produktu** 5519H-A02357 66

**Dizajn** Levit®

**Radenie** 2P+PE

**Variant** oranžová / dymová čierna

**Status** Výbeh



## POPIS

IP 40

16 A, 250 V AC

Upevnenie skrutkami.

Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>).

Pre montáž do podkladov triedy reakcie na oheň B, C, D, E, F.

## ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 biela / ľadová biela	5519H-A02357 01
 biela / biela	5519H-A02357 03
 šedá / biela	5519H-A02357 16
 slonová kosť / biela	5519H-A02357 17
 macchiato / biela	5519H-A02357 18
 biela / dymová čierna	5519H-A02357 62
 žltá / dymová čierna	5519H-A02357 64
 červená / dymová čierna	5519H-A02357 65
 zelená / dymová čierna	5519H-A02357 67