

Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkom, s clonkami

Kód produktu 5519M-A02357 43

Dizajn Neo®

Radenie 2P+PE

Variants biela / ľadová oranžová

Status Výbeh



POPIS

IP 40

16 A, 250 V AC

Upevnenie skrutkami.

Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm²).

Pre montáž do podkladov triedy reakcie na oheň B, C, D, E, F.

ĎALŠIE VARIANTY

Variants		Kód produktu
	Biela / Ľadová Biela	5519M-A02357 01
	Biela / Ľadová Modrá	5519M-A02357 41
	Biela / Ľadová Zelená	5519M-A02357 42
	Biela / Ľadová Šedá	5519M-A02357 44
	Grafitová / Ľadová Biela	5519M-A02357 61