

Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkom, s clonkami

Kód produktu 5519M-A02357 44

Dizajn Neo®

Radenie 2P+PE

Variants biela / ľadová šedá

Status Výbeh



POPIS

IP 40






16 A, 250 V AC

Upevnenie skrutkami.

Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm²).

Pre montáž do podkladov triedy reakcie na oheň B, C, D, E, F.

ĎALŠIE VARIANTY

Variants	Kód produktu
 biela / ľadová biela	5519M-A02357 01
 biela / ľadová modrá	5519M-A02357 41
 biela / ľadová zelená	5519M-A02357 42
 biela / ľadová oranžová	5519M-A02357 43
 grafitová / ľadová biela	5519M-A02357 61