

# Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkom, s clonkami

**Kód produktu** 5519M-A02357 61

**Dizajn** Neo®

**Radenie** 2P+PE

**Variants** grafitová / ľadová biela

**Status** Výbeh



## POPIS

IP 40






16 A, 250 V AC

Upevnenie skrutkami.

Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>).

Pre montáž do podkladov triedy reakcie na oheň B, C, D, E, F.

## ĎALŠIE VARIANTY

	Variants	Kód produktu
	biela / ľadová biela	5519M-A02357 01
	biela / ľadová modrá	5519M-A02357 41
	biela / ľadová zelená	5519M-A02357 42
	biela / ľadová oranžová	5519M-A02357 43
	biela / ľadová šedá	5519M-A02357 44