

Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkom, s clonkami

Kód produktu 5519M-A02357 71

Dizajn Neo® Tech

Radenie 2P+PE

Variants oceľová / teracotta

Status Výbeh



POPIS

IP 40

16 A, 250 V AC

Upevnenie skrutkami.

Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm²).

Pre montáž do podkladov triedy reakcie na oheň B, C, D, E, F.

ĎALŠIE VARIANTY

	Variants	Kód produktu
	titánová / onyx	5519M-A02357 72
	oceľová / titánová	5519M-A02357 73
	onyx / titánová	5519M-A02357 74