

# Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkom, s clonkami

**Kód produktu** 5519M-A02357 71

**Dizajn** Neo® Tech

**Radenie** 2P+PE

**Varianta** oceľová / teracotta

**Status** Výbeh



## POPIS

IP 40




16 A, 250 V AC

Upevnenie skrutkami.

Bezskrútkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>).

Pre montáž do podkladov triedy reakcie na oheň B, C, D, E, F.

## ĎALŠIE VARIANTY

	Varianta	Kód produktu
	titánová / onyx	5519M-A02357 72
	oceľová / titánová	5519M-A02357 73
	onyx / titánová	5519M-A02357 74