

# Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkom, s clonkami

**Kód produktu** 5519M-A02357 72

**Dizajn** Neo® Tech

**Radenie** 2P+PE

**Varianta** titánová / onyx



## POPIS




IP 40

16 A, 250 V AC

Upevnenie skrutkami.

Bezskrútkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>).

## ĎALŠIE VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 oceleľová / teracotta	5519M-A02357 71
 oceleľová / titánová	5519M-A02357 73
 onyx / titánová	5519M-A02357 74