

Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkom, s clonkami

Kód produktu 5519M-A02357 72

Dizajn Neo® Tech

Radenie 2P+PE

Varianta titánová / onyx

Status Výbeh



POPIS

IP 40




16 A, 250 V AC

Upevnenie skrutkami.

Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm²).

Pre montáž do podkladov triedy reakcie na oheň B, C, D, E, F.

ĎALŠIE VARIANTY

| Varianta | Kód produktu |
|---|-----------------|
|  oceleľová / teracotta | 5519M-A02357 71 |
|  oceleľová / titánová | 5519M-A02357 73 |
|  onyx / titánová | 5519M-A02357 74 |