

Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkom, s clonkami

Kód produktu 5519M-A02357 74

Dizajn Neo® Tech

Radenie 2P+PE

Varianta onyx / titánová

Status Výbeh



POPIS

IP 40




16 A, 250 V AC

Upevnenie skrutkami.

Bezskrútkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm²).

Pre montáž do podkladov triedy reakcie na oheň B, C, D, E, F.

ĎALŠIE VARIANTY

	Variant	Kód produktu
	titánová / onyx	5519M-A02357 72
	oceľová / teracotta	5519M-A02357 71
	oceľová / titánová	5519M-A02357 73