

Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkom, s clonkami

Kód produktu 5519M-A02357 74

Dizajn Neo® Tech

Radenie 2P+PE

Varianta onyx / titánová

Status Výbeh



POPIS




IP 40
16 A, 250 V AC

Upevnenie skrutkami.

Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm²).

Pre montáž do podkladov triedy reakcie na oheň B, C, D, E, F.

ĎALŠIE VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 Titánová / Onyx	5519M-A02357 72
 Oceľová / Teracotta	5519M-A02357 71
 Oceľová / Titánová	5519M-A02357 73