

Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkom, s clonkami

Kód produktu 5519E-A02357 03

Dizajn Element®, Time®

Radenie 2P+PE

Varianta biela / biela

Status Výbeh



POPIS

IP 40



16 A, 250 V AC

Upevnenie skrutkami.

Bezskrútkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm²).

Pre montáž do podkladov triedy reakcie na oheň B, C, D, E, F.

ĎALŠIE VARIANTY

	Varianta	Kód produktu
	biela / ľadová biela	5519E-A02357 01
	biela / ľadová šedá	5519E-A02357 04