

Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkom, s clonkami

Kód produktu 5519E-A02357 08

Dizajn Time®, Time® Arbo

Radenie 2P+PE

Varianta titánová

Status Výbeh



POPIS

IP 40







16 A, 250 V AC

Upevnenie skrutkami.

Bezskrútkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm²).

Pre montáž do podkladov triedy reakcie na oheň B, C, D, E, F.

ĎALŠIE VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 biela / ľadová biela	5519E-A02357 01
 biela / biela	5519E-A02357 03
 starostrieborná	5519E-A02357 32
 šampanská	5519E-A02357 33
 antracitová	5519E-A02357 34
 oceľová	5519E-A02357 36