

# Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkom, s clonkami

**Kód produktu** 5519B-A02357866

**Dizajn** future® linear

**Radenie** 2P+PE

**Varianta** ušľachtilá oceľ

**Status** Výbeh



## POPIS







16 A, 250 V AC

Upevnenie skrutkami.

Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>).

Povrch krytu je z kovového materiálu.

## ĎALŠIE VARIANTY

	Varianta	Kód produktu
	antracitová	5519B-A0235781
	slonová kosť	5519B-A0235782
	hliníková strieborná	5519B-A0235783
	štúdiová biela	5519B-A0235784
	zamatová biela	5519B-A02357884
	zamatová čierna	5519B-A02357885