

Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkom, s clonkami

Kód produktu 5519B-A0235782

Dizajn future® linear, solo®, solo® carat

Radenie 2P+PE

Varianta slonová kosť

Status Výbeh









POPIS

16 A, 250 V AC

Upevnenie skrutkami.

Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm²).

ĎALŠIE VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 antracitová	5519B-A0235781
 hliníková strieborná	5519B-A0235783
 štúdiová biela	5519B-A0235784
 ušľachtilá oceľ	5519B-A02357866
 zamatová biela	5519B-A02357884
 zamatová čierna	5519B-A02357885