

Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíkmi, s clonkami, s natočenou dutinou

Kód produktu 5513J-C02357 H1

Dizajn Swing®L

Radenie 2x(2P+PE)

Variant hnedá



POPIS

IP 40









16 A, 250 V AC

Upevnenie skrutkami.

Bezskrútkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm² Cu).

Prístroj je určený pre montáž do elektroinštalačných krabíc s vnútorným priemerom 68 mm. Pri montáži do sadrokartónu použite krabice KU68 LA, KI 68 L, KPM 64 s montážnym krúžkom MKU 64 (dodáva KOPOS Kolín).

ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 biela	5513J-C02357 B1
 biela / krémová	5513J-C02357 B1C1
 biela / mocca	5513J-C02357 B1C3
 biela / svetlo šedá	5513J-C02357 B1S1
 biela / cihlová	5513J-C02357 B1R3
 krémová	5513J-C02357 C1
 béžová	5513J-C02357 D1
 svetlo šedá	5513J-C02357 S1