

Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíkmi, s clonkami, s natočenou dutinou

Kód produktu 5513J-C02357 B1R3

Dizajn Swing®L

Radenie 2x(2P+PE)

Variant biela / tehlová



POPIS

Farba krytu je jasne biela.

IP 40







16 A, 250 V AC

Upevnenie skrutkami.

Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm² Cu).

Prístroj je určený pre montáž do elektroinštalačných krabíc s vnútorným priemerom 68 mm. Pri montáži do sadrokartónu použite krabice KU68 LA, KI 68 L, KPM 64 s montážnym krúžkom MKU 64 (dodáva KOPOS Kolín).

ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 Biela	5513J-C02357 B1
 Biela / Krémová	5513J-C02357 B1C1
 Biela / Mocca	5513J-C02357 B1C3
 Biela / Svetlo Šedá	5513J-C02357 B1S1
 Krémová	5513J-C02357 C1
 Béžová	5513J-C02357 D1
Svetlo Šedá	5513J-C02357 S1
Hnedá	5513J-C02357 H1