

# Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíkmi, s clonkami, s natočenou dutinou

**Kód produktu** 5513A-C02357 B

**Dizajn** Tango®

**Radenie** 2x(2P+PE)

**Variant** biela



## POPIS

IP 40

16 A, 250 V AC








Upevnenie skrutkami.

Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm<sup>2</sup> Cu).

Prístroj je určený pre montáž do elektroinštalačných krabíc s vnútorným priemerom 68 mm. Pri montáži do sadrokartónu použite krabice KU68 LA, KI 68 L, KPM 64 s montážnym krúžkom MKU 64 (dodáva KOPOS Kolín).

Pre montáž do podkladov triedy reakcie na oheň B, C, D, E, F.

## ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 slonová kosť	5513A-C02357 C
 šedá	5513A-C02357 S
 béžová	5513A-C02357 D
 hnedá	5513A-C02357 H
 čierna	5513A-C02357 N
 dymová šedá	5513A-C02357 S2
 vresová červená	5513A-C02357 R2