

# Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíkmi, s clonkami, s natočenou dutinou

**Kód produktu** 5513H-C02357 18

**Dizajn** Levit®

**Radenie** 2x(2P+PE)

**Variant** macchiato / biela



## POPIS

IP 40

16 A, 250 V AC










Upevnenie skrutkami.

Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm<sup>2</sup> Cu).

Prístroj je určený pre montáž do elektroinštalačných krabíc s vnútorným priemerom 68 mm. Pri montáži do sadrokartónu použite krabice KU68 LA, KI 68 L, KPM 64 s montážnym krúžkom MKU 64 (dodáva KOPOS Kolín).

Pre montáž do podkladov triedy reakcie na oheň B, C, D, E, F.

## ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 Biela / Ladová Biela	5513H-C02357 01
 Biela / Biela	5513H-C02357 03
 Šedá / Biela	5513H-C02357 16
 Slonová Kost' / Biela	5513H-C02357 17
 Biela / Dymová Čierna	5513H-C02357 62
 Žltá / Dymová Čierna	5513H-C02357 64
 Červená / Dymová Čierna	5513H-C02357 65
 Oranžová / Dymová Čierna	5513H-C02357 66
 Zelená / Dymová Čierna	5513H-C02357 67