

Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíkmi, s clonkami, s natočenou dutinou

Kód produktu 5513H-C02357 62

Dizajn Levit®

Radenie 2x(2P+PE)

Variant biela / dymová čierna



POPIS

IP 40

16 A, 250 V AC










Upevnenie skrutkami.

Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm² Cu).

Prístroj je určený pre montáž do elektroinštalačných krabíc s vnútorným priemerom 68 mm. Pri montáži do sadrokartónu použite krabice KU68 LA, KI 68 L, KPM 64 s montážnym krúžkom MKU 64 (dodáva KOPOS Kolín).

Pre montáž do podkladov triedy reakcie na oheň B, C, D, E, F.

ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 Biela / Ladová Biela	5513H-C02357 01
 Biela / Biela	5513H-C02357 03
 Šedá / Biela	5513H-C02357 16
 Slonová Kost' / Biela	5513H-C02357 17
 Macchiato / Biela	5513H-C02357 18
 Žltá / Dymová Čierna	5513H-C02357 64
 Červená / Dymová Čierna	5513H-C02357 65
 Oranžová / Dymová Čierna	5513H-C02357 66
 Zelená / Dymová Čierna	5513H-C02357 67