

# Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíkmi, s clonkami, s natočenou dutinou

**Kód produktu** 5513H-C02357 65

**Dizajn** Levit®

**Radenie** 2x(2P+PE)

**Variant** červená / dymová čierna



## POPIS

IP 40

16 A, 250 V AC

Upevnenie skrutkami.

Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm<sup>2</sup> Cu).

Prístroj je určený pre montáž do elektroinštalačných krabíc s vnútorným priemerom 68 mm. Pri montáži do sadrokartónu použite krabice KU68 LA, KI 68 L, KPM 64 s montážnym krúžkom MKU 64 (dodáva KOPOS Kolín).

Pre montáž do podkladov triedy reakcie na oheň B, C, D, E, F.

## ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 biela / ľadová biela	5513H-C02357 01
 biela / biela	5513H-C02357 03
 šedá / biela	5513H-C02357 16
 slonová kosť / biela	5513H-C02357 17
 macchiato / biela	5513H-C02357 18
 biela / dymová čierna	5513H-C02357 62
 žltá / dymová čierna	5513H-C02357 64
 oranžová / dymová čierna	5513H-C02357 66
 zelená / dymová čierna	5513H-C02357 67