

Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíkmi, s clonkami, s natočenou dutinou

Kód produktu 5513H-C02357 63

Dizajn Levit®M

Radenie 2x(2P+PE)

Varianta onyx / dymová čierna



POPIS

IP 40

16 A, 250 V AC




Upevnenie skrutkami.

Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm² Cu).

Prístroj je určený pre montáž do elektroinštalačných krabíc s vnútorným priemerom 68 mm. Pri montáži do sadrokartónu použite krabice KU68 LA, KI 68 L, KPM 64 s montážnym krúžkom MKU 64 (dodáva KOPOS Kolín).

Pre montáž do podkladov triedy reakcie na oheň B, C, D, E, F.

ĎALŠIE VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 perleťová / ľadová biela	5513H-C02357 68
 oceľová / dymová čierna	5513H-C02357 69
 titánová / dymová čierna	5513H-C02357 70