

Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíkmi, s clonkami, s natočenou dutinou

Kód produktu 5513H-C02357 70

Dizajn Levit®M

Radenie 2x(2P+PE)

Variant titánová / dymová čierna



POPIS

IP 40
16 A, 250 V AC



Upevnenie skrutkami.

Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm² Cu).

Prístroj je určený pre montáž do elektroinštalačných krabíc s vnútorným priemerom 68 mm. Pri montáži do sadrokartónu použite krabice KU68 LA, KI 68 L, KPM 64 s montážnym krúžkom MKU 64 (dodáva KOPOS Kolín).

Pre montáž do podkladov triedy reakcie na oheň B, C, D, E, F.

ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 Onyx / Dymová Čierna	5513H-C02357 63
 Perleťová / Ľadová Biela	5513H-C02357 68
 Oceľová / Dymová Čierna	5513H-C02357 69