

Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíkmi, s clonkami, s natočenou dutinou

Kód produktu 5513M-C02357 03

Dizajn Neo®

Radenie 2x(2P+PE)

Variant biela / biela

Status Výbeh



POPIS

IP 40


16 A, 250 V AC

Upevnenie skrutkami.

Bezskrútkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm² Cu).

Prístroj je určený pre montáž do elektroinštalačných krabíc s vnútorným priemerom 68 mm. Pri montáži do sadrokartónu použite krabice KU68 LA, KI 68 L, KPM 64 s montážnym krúžkom MKU 64 (dodáva KOPOS Kolín).

ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 Biela / Ľadová Biela	5513M-C02357 01
 Biela / Ľadová Modrá	5513M-C02357 41
 Biela / Ľadová Zelená	5513M-C02357 42
 Biela / Ľadová Oranžová	5513M-C02357 43
 Biela / Ľadová Šedá	5513M-C02357 44
 Grafitová / Ľadová Biela	5513M-C02357 61