

Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíkmi, s clonkami, s natočenou dutinou

Kód produktu 5513M-C02357 42

Dizajn Neo®

Radenie 2x(2P+PE)

Variant biela / ľadová zelená

Status Výbeh



POPIS

IP 40

16 A, 250 V AC







Upevnenie skrutkami.

Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm² Cu).

Prístroj je určený pre montáž do elektroinštalačných krabíc s vnútorným priemerom 68 mm. Pri montáži do sadrokartónu použite krabice KU68 LA, KI 68 L, KPM 64 s montážnym krúžkom MKU 64 (dodáva KOPOS Kolín).

Pre montáž do podkladov triedy reakcie na oheň B, C, D, E, F.

ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 Biela / Ľadová Biela	5513M-C02357 01
 Biela / Biela	5513M-C02357 03
 Biela / Ľadová Modrá	5513M-C02357 41
 Biela / Ľadová Oranžová	5513M-C02357 43
 Biela / Ľadová Šedá	5513M-C02357 44
 Grafitová / Ľadová Biela	5513M-C02357 61