

Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou

Kód produktu 5513M-C02357 72

Dizajn Neo® Tech

Radenie 2x(2P+PE)

Variant titánová / onyx

Status Výbeh



POPIS

IP 40

16 A, 250 V AC




Upevnenie skrutkami.

Bezskrútkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm² Cu).

Prístroj je určený pre montáž do elektroinštalačných krabíc s vnútorným priemerom 68 mm. Pri montáži do sadrokartónu použite krabice KU68 LA, KI 68 L, KPM 64 s montážnym krúžkom MKU 64 (dodáva KOPOS Kolín).

Pre montáž do podkladov triedy reakcie na oheň B, C, D, E, F.

ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 oceleová / teracotta	5513M-C02357 71
 oceleová / titánová	5513M-C02357 73
 onyx / titánová	5513M-C02357 74