

Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou

Kód produktu 5513M-C02357 73

Dizajn Neo® Tech

Radenie 2x(2P+PE)

Variant oceľová / titánová

Status Výbeh



POPIS

IP 40

16 A, 250 V AC




Upevnenie skrutkami.

Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm² Cu).

Prístroj je určený pre montáž do elektroinštalačných krabíc s vnútorným priemerom 68 mm. Pri montáži do sadrokartónu použite krabice KU68 LA, KI 68 L, KPM 64 s montážnym krúžkom MKU 64 (dodáva KOPOS Kolín).

Pre montáž do podkladov triedy reakcie na oheň B, C, D, E, F.

ĎALŠIE VARIANTY

| Variant | Kód produktu |
|---|-----------------|
|  titánová / onyx | 5513M-C02357 72 |
|  oceľová / teracotta | 5513M-C02357 71 |
|  onyx / titánová | 5513M-C02357 74 |