

# Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou

**Kód produktu** 5513M-C02357 74

**Dizajn** Neo® Tech

**Radenie** 2x(2P+PE)

**Variant** onyx / titánová

**Status** Výbeh



## POPIS

IP 40

16 A, 250 V AC




Upevnenie skrutkami.

Bezskrútkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm<sup>2</sup> Cu).

Prístroj je určený pre montáž do elektroinštalačných krabíc s vnútorným priemerom 68 mm. Pri montáži do sadrokartónu použite krabice KU68 LA, KI 68 L, KPM 64 s montážnym krúžkom MKU 64 (dodáva KOPOS Kolín).

Pre montáž do podkladov triedy reakcie na oheň B, C, D, E, F.

## ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 titánová / onyx	5513M-C02357 72
 oceľová / teracotta	5513M-C02357 71
 oceľová / titánová	5513M-C02357 73