

# Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíkmi, s clonkami, s natočenou dutinou

**Kód produktu** 5513F-C02357 03

**Dizajn** Time®

**Radenie** 2x(2P+PE)

**Variants** biela / biela



## POPIS

IP 40

16 A, 250 V AC







Upevnenie skrutkami.

Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm<sup>2</sup> Cu).

Prístroj je určený pre montáž do elektroinštalačných krabíc s vnútorným priemerom 68 mm. Pri montáži do sadrokartónu použite krabice KU68 LA, KI 68 L, KPM 64 s montážnym krúžkom MKU 64 (dodáva KOPOS Kolín).

Pre montáž do podkladov triedy reakcie na oheň B, C, D, E, F.

## ĎALŠIE VARIANTY

Variants	Kód produktu
 biela / ľadová biela	5513F-C02357 01
 titánová	5513F-C02357 08
 starostrieborná	5513F-C02357 32
 šampanská	5513F-C02357 33
 antracitová	5513F-C02357 34
 oceľová	5513F-C02357 36