

Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíkmi, s clonkami, s natočenou dutinou

Kód produktu 5513F-C02357 08

Dizajn Time®

Radenie 2x(2P+PE)

Varianta titánová



POPIS

IP 40

16 A, 250 V AC







Upevnenie skrutkami.

Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm² Cu).

Prístroj je určený pre montáž do elektroinštalačných krabíc s vnútorným priemerom 68 mm. Pri montáži do sadrokartónu použite krabice KU68 LA, KI 68 L, KPM 64 s montážnym krúžkom MKU 64 (dodáva KOPOS Kolín).

Pre montáž do podkladov triedy reakcie na oheň B, C, D, E, F.

ĎALŠIE VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 biela / ľadová biela	5513F-C02357 01
 biela / biela	5513F-C02357 03
 starostrieborná	5513F-C02357 32
 šampanská	5513F-C02357 33
 antracitová	5513F-C02357 34
 oceľová	5513F-C02357 36