

Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíkmi, s clonkami, s natočenou dutinou

Kód produktu 5513F-C02357 32

Dizajn Time®

Radenie 2x(2P+PE)

Variant starostrieborná



POPIS

IP 40

16 A, 250 V AC







Upevnenie skrutkami.

Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm² Cu).

Prístroj je určený pre montáž do elektroinštalačných krabíc s vnútorným priemerom 68 mm. Pri montáži do sadrokartónu použite krabice KU68 LA, KI 68 L, KPM 64 s montážnym krúžkom MKU 64 (dodáva KOPOS Kolín).

Pre montáž do podkladov triedy reakcie na oheň B, C, D, E, F.

ĎALŠIE VARIANTY

| Variant | Kód produktu |
|--|-----------------|
|  Biela / Ladová Biela | 5513F-C02357 01 |
|  Biela / Biela | 5513F-C02357 03 |
|  Titánová | 5513F-C02357 08 |
|  Šampanská | 5513F-C02357 33 |
|  Antracitová | 5513F-C02357 34 |
|  Oceľová | 5513F-C02357 36 |