

# Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíkmi, s clonkami, s natočenou dutinou

**Kód produktu** 5513F-C02357 32

**Dizajn** Time®

**Radenie** 2x(2P+PE)

**Variant** starostrieborná



## POPIS

IP 40

16 A, 250 V AC







Upevnenie skrutkami.

Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm<sup>2</sup> Cu).

Prístroj je určený pre montáž do elektroinštalačných krabíc s vnútorným priemerom 68 mm. Pri montáži do sadrokartónu použite krabice KU68 LA, KI 68 L, KPM 64 s montážnym krúžkom MKU 64 (dodáva KOPOS Kolín).

Pre montáž do podkladov triedy reakcie na oheň B, C, D, E, F.

## ĎALŠIE VARIANTY

| Variant  | Kód produktu    |
|--|-----------------|
|  biela / ľadová biela | 5513F-C02357 01 |
|  biela / biela      | 5513F-C02357 03 |
|  titánová           | 5513F-C02357 08 |
|  šampanská          | 5513F-C02357 33 |
|  antracitová        | 5513F-C02357 34 |
|  oceľová            | 5513F-C02357 36 |