

Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkom, s clonkami, s popisovým poľom

Kód produktu 5519M-A02352 01

Dizajn Neo®

Radenie 2P+PE

Variant biela / ľadová biela

Status Výbeh



POPIS

IP 40






16 A, 250 V AC

Upevnenie skrutkami.

Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm²).

Pre montáž do podkladov triedy reakcie na oheň B, C, D, E, F.

ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 Biela / Ľadová Modrá	5519M-A02352 41
 Biela / Ľadová Zelená	5519M-A02352 42
 Biela / Ľadová Oranžová	5519M-A02352 43
 Biela / Ľadová Šedá	5519M-A02352 44
 Grafitová / Ľadová Biela	5519M-A02352 61