

# Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkom, s clonkami, s popisovým poľom

**Kód produktu** 5519M-A02352 01

**Dizajn** Neo®

**Radenie** 2P+PE

**Variant** biela / ľadová biela

**Status** Výbeh



## POPIS

IP 40

16 A, 250 V AC

Upevnenie skrutkami.

Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>).

Pre montáž do podkladov triedy reakcie na oheň B, C, D, E, F.

## ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 biela / ľadová modrá	5519M-A02352 41
 biela / ľadová zelená	5519M-A02352 42
 biela / ľadová oranžová	5519M-A02352 43
 biela / ľadová šedá	5519M-A02352 44
 grafitová / ľadová biela	5519M-A02352 61