

Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkom, s clonkami, s popisovým poľom

Kód produktu 5519M-A02352 42

Dizajn Neo®

Radenie 2P+PE

Variant biela / ľadová zelená

Status Výbeh



POPIS

IP 40





16 A, 250 V AC

Upevnenie skrutkami.

Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm²).

Pre montáž do podkladov triedy reakcie na oheň B, C, D, E, F.

ĎALŠIE VARIANTY

	Variant	Kód produktu
	biela / ľadová biela	5519M-A02352 01
	biela / ľadová modrá	5519M-A02352 41
	biela / ľadová oranžová	5519M-A02352 43
	biela / ľadová šedá	5519M-A02352 44
	grafitová / ľadová biela	5519M-A02352 61