

# Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkom, s clonkami, s popisovým poľom

**Kód produktu** 5519E-A02352 36

**Dizajn** Time®, Time® Arbo

**Radenie** 2P+PE

**Variant** oceľová

**Status** Výbeh



## POPIS







IP 40

16 A, 250 V AC

Upevnenie skrutkami.

Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>).

## ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 biela / ľadová biela	5519E-A02352 01
 biela / biela	5519E-A02352 03
 titánová	5519E-A02352 08
 starostrieborná	5519E-A02352 32
 šampanská	5519E-A02352 33
 antracitová	5519E-A02352 34