

Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkom, s clonkami, s viečkom

Kód produktu 5519A-A02397 C

Dizajn Tango®

Radenie 2P+PE

Varianta slonová kosť

Status Výbeh



POPIS

IP 40








16 A, 250 V AC

Upevnenie skrutkami.

Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm²).

Pre montáž do podkladov triedy reakcie na oheň B, C, D, E, F.

ĎALŠIE VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 biela	5519A-A02397 B
 šedá	5519A-A02397 S
 béžová	5519A-A02397 D
 hnedá	5519A-A02397 H
 čierna	5519A-A02397 N
 dymová šedá	5519A-A02397 S2
 vresová červená	5519A-A02397 R2