

# Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkom, s clonkami, s viečkom

**Kód produktu** 5519E-A02397 03

**Dizajn** Element®, Time®

**Radenie** 2P+PE

**Varianta** biela / biela

**Status** Výbeh



## POPIS

IP 40







16 A, 250 V AC

Upevnenie skrutkami.

Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>).

Pre montáž do podkladov triedy reakcie na oheň B, C, D, E, F.

## ĎALŠIE VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 biela / ľadová biela	5519E-A02397 01
 titánová	5519E-A02397 08
 starostrieborná	5519E-A02397 32
 šampanská	5519E-A02397 33
 antracitová	5519E-A02397 34
 oceľová	5519E-A02397 36