

# Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkom, s clonkami, s viečkom

**Kód produktu** 5519E-A02397 01

**Dizajn** Time®, Element®

**Radenie** 2P+PE

**Varianta** biela / ľadová biela

**Status** Výbeh



## POPIS

IP 40







16 A, 250 V AC

Upevnenie skrutkami.

Bezskrútkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>).

Pre montáž do podkladov triedy reakcie na oheň B, C, D, E, F.

## ĎALŠIE VARIANTY

|   | Varianta        | Kód produktu    |
|---|-----------------|-----------------|
|    | biela / biela   | 5519E-A02397 03 |
|   | titánová        | 5519E-A02397 08 |
|  | starostrieborná | 5519E-A02397 32 |
|  | šampanská       | 5519E-A02397 33 |
|  | antracitová     | 5519E-A02397 34 |
|  | oceľová         | 5519E-A02397 36 |