

# Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkom, s clonkami, s viečkom

**Kód produktu** 5519E-A02397 32

**Dizajn** Time®, Time® Arbo

**Radenie** 2P+PE

**Variants** starostrieborná

**Status** Výbeh



## POPIS

IP 40







16 A, 250 V AC

Upevnenie skrutkami.

Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>).

Pre montáž do podkladov triedy reakcie na oheň B, C, D, E, F.

## ĎALŠIE VARIANTY

Variants	Kód produktu
 biela / ľadová biela	5519E-A02397 01
 biela / biela	5519E-A02397 03
 titánová	5519E-A02397 08
 šampanská	5519E-A02397 33
 antracitová	5519E-A02397 34
 oceľová	5519E-A02397 36