

Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkom, s clonkami, s viečkom

Kód produktu 5519E-A02397 34

Dizajn Time®, Time® Arbo

Radenie 2P+PE

Variants antracitová

Status Výbeh



POPIS

IP 40







16 A, 250 V AC

Upevnenie skrutkami.

Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm²).

Pre montáž do podkladov triedy reakcie na oheň B, C, D, E, F.

ĎALŠIE VARIANTY

| Variants | Kód produktu |
|--|-----------------|
|  biela / ľadová biela | 5519E-A02397 01 |
|  biela / biela | 5519E-A02397 03 |
|  titánová | 5519E-A02397 08 |
|  starostrieborná | 5519E-A02397 32 |
|  šampanská | 5519E-A02397 33 |
|  oceľová | 5519E-A02397 36 |