

# Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkom, s clonkami, s viečkom

**Kód produktu** 5519E-A02397 08

**Dizajn** Time®, Time® Arbo

**Radenie** 2P+PE

**Variant** titánová

**Status** Výbeh



## POPIS

IP 40




16 A, 250 V AC

Upevnenie skrutkami.

Bezskrútkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>).

Pre montáž do podkladov triedy reakcie na oheň B, C, D, E, F.

## ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 starosrebrná	5519E-A02397 32
 šampanská	5519E-A02397 33
 antracitová	5519E-A02397 34