

Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkom, s clonkami, s viečkom

Kód produktu 5519E-A02397 33

Dizajn Time®, Time® Arbo

Radenie 2P+PE

Varianta šampanská

Status Výbeh



POPIS

IP 40




16 A, 250 V AC

Upevnenie skrutkami.

Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm²).

Pre montáž do podkladov triedy reakcie na oheň B, C, D, E, F.

ĎALŠIE VARIANTY

	Variant	Kód produktu
	titánová	5519E-A02397 08
	starostrieborná	5519E-A02397 32
	antracitová	5519E-A02397 34