

Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkom, s clonkami, s ochranou pred prepätím

Kód produktu 5599M-A02357 74

Dizajn Neo® Tech

Radenie 2P+PE

Variant onyx / titánová

Status Výbeh



POPIS

Optická signalizácia poruchy.




IP 40

16 A, 230 V AC

Upevnenie skrutkami.

Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm²).

ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 titánová / onyx	5599M-A02357 72
 oceľová / teracotta	5599M-A02357 71
 oceľová / titánová	5599M-A02357 73