

# Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíkmi, s clonkami, s natočenou dutinou, s ochranou pred prepätím



**Kód produktu** 5593J-C02357 B1C3

**Dizajn** Swing®L

**Radenie** 2x(2P+PE)

**Variants** biela / mocca

## POPIS

Optická signalizácia poruchy.

IP 40









16 A, 230 V AC

Upevnenie skrutkami.

Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm<sup>2</sup> Cu).

Prístroj je určený pre montáž do elektroinštalačných krabíc s vnútorným priemerom 68 mm. Pri montáži do sadrokartónu použite krabice KU68 LA, KI 68 L, KPM 64 s montážnym krúžkom MKU 64 (dodáva KOPOS Kolín).

## ĎALŠIE VARIANTY

Variants	Kód produktu
 biela	5593J-C02357 B1
 biela / krémová	5593J-C02357 B1C1
 biela / svetlo šedá	5593J-C02357 B1S1
 biela / cihlová	5593J-C02357 B1R3
 krémová	5593J-C02357 C1
 béžová	5593J-C02357 D1
 svetlo šedá	5593J-C02357 S1
 hnedá	5593J-C02357 H1