

# Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíkmi, s clonkami, s natočenou dutinou, s ochranou pred prepätím



**Kód produktu** 5593H-C02357 01

**Dizajn** Levit®

**Radenie** 2x(2P+PE)

**Variants** biela / ľadová biela

## POPIS

Optická signalizácia poruchy.

IP 40










16 A, 230 V AC

Upevnenie skrutkami.

Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm<sup>2</sup> Cu).

Prístroj je určený pre montáž do elektroinštalačných krabíc s vnútorným priemerom 68 mm. Pri montáži do sadrokartónu použite krabice KU68 LA, KI 68 L, KPM 64 s montážnym krúžkom MKU 64 (dodáva KOPOS Kolín).

## ĎALŠIE VARIANTY

| Variants   | Kód produktu    |
|--|-----------------|
|  Biela / Biela            | 5593H-C02357 03 |
|  Šedá / Biela             | 5593H-C02357 16 |
|  Slonová Kosť / Biela     | 5593H-C02357 17 |
|  Macchiato / Biela        | 5593H-C02357 18 |
|  Biela / Dymová Čierna    | 5593H-C02357 62 |
|  Žltá / Dymová Čierna     | 5593H-C02357 64 |
|  Červená / Dymová Čierna  | 5593H-C02357 65 |
|  Oranžová / Dymová Čierna | 5593H-C02357 66 |
|  Zelená / Dymová Čierna   | 5593H-C02357 67 |